

SCREWTY M23**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty® připevnění je vhodné pro přizpůsobitelné M23 kulaté zásuvné konektory a potažené M23 kulaté zásuvné konektory s vnějším průměrem vroubkované matice 26,2 ±0,3 mm. Utahovací moment je 2 – 2.5 Nm.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
Číslo objednávky	1981560000
Typ	SCREWTY M23
GTIN (EAN)	4032248677702
Množství	1 items
Balení	Plastový pytlík

SCREWTY M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	20.24 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Šroubovací nářadí

Připojovací závít	M23	Velikost	26.2 mm
-------------------	-----	----------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		