



Robustní modulové rámy CR6 jsou k dispozici z polykarbonátu nebo z tlakově litého zinku.

Tyto rámy jsou navrženy tak, aby dva jednotlivé moduly či jeden dvojitý modul mohly být instalovány. Tyto CR6 rámy jsou navrženy tak, aby odpovídaly krytům velikosti 3.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept rám |
| Číslo objednávky | <a href="#">1983830000</a>                  |
| Typ              | HDC CFM 6 2M                                |
| GTIN (EAN)       | 4032248688968                               |
| Množství         | 1 items                                     |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E92202                 |

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 50 mm   | Hloubka (v palcích) | 1.9685 inch |
| Výška          | 35 mm   | Výška (v palcích)   | 1.378 inch  |
| Šířka          | 34 mm   | Šířka (v palcích)   | 1.3386 inch |
| Čistá hmotnost | 78.55 g |                     |             |

## Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující   |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                          | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f                           |

## ConCept Pneumatický modul

|         |                |
|---------|----------------|
| Barevný | Stříbřitě šedá |
|---------|----------------|

## Rozměry

|                       |       |                        |       |
|-----------------------|-------|------------------------|-------|
| Šířka                 | 34 mm | Celková délka základny | 51 mm |
| Výška konektoru samce | 35 mm |                        |       |

## Všeobecné údaje

|                                      |             |                     |                    |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Instalační velikost                  | 3           | Barevný             | Stříbřitě šedá     |
| Typ                                  | Zástrčka    | Základní materiál   | Tlakově litý zinek |
| Řada                                 | ConCept rám | Neobsahuje halogeny | false              |
| Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2 | Ano         | BG                  | 3                  |

## Připojení datové, uzemnění

|   |                    |   |        |
|---|--------------------|---|--------|
| Typ připojení PE                        | Šroubové připojení | Utahovací moment, max., zemní připojení | 1.5 Nm |
| Utahovací moment, min., zemní připojení | 0.5 Nm             |   |        |

## Verze

|                     |   |                   |                    |
|---------------------|---|-------------------|--------------------|
| Instalační velikost | 3 | Základní materiál | Tlakově litý zinek |
| BG                  | 3 |                   |                    |

**Technické údaje****Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**Příslušenství****Nástroj na vyjímání modulů**

Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ        | HDC-DW-MOD                 | Verze                                       |  |
| Číslo      | <a href="#">1688200000</a> | Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu |  |
| objednávky |                            |   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |   |  |
| Množství   | 1 ST                       |   |  |

**Plochý šroubovák**

VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                      |  |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Verze                |  |
| Číslo      | <a href="#">9008390000</a> | Šroubovák, Šroubovák |  |
| objednávky |                            |                      |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                      |  |
| Množství   | 1 ST                       |                      |  |
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Verze                |  |
| Číslo      | <a href="#">9008330000</a> | Šroubovák, Šroubovák |  |
| objednávky |                            |                      |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                      |  |
| Množství   | 1 ST                       |                      |  |