


HDC CFM 6 2F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Robustní modulové rámy CR6 jsou k dispozici z polykarbonátu nebo z tlakově litého zinku.

Tyto rámy jsou navrženy tak, aby dva jednotlivé moduly či jeden dvojitý modul mohly být instalovány. Tyto CR6 rámy jsou navrženy tak, aby odpovídaly krytům velikosti 3.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept rám
Číslo objednávky	1983840000
Typ	HDC CFM 6 2F
GTIN (EAN)	4032248688975
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	51 mm	Hloubka (v palcích)	2.0079 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	70.66 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

ConCept Pneumatický modul

Barevný	Stříbřitě šedá
---------	----------------

Rozměry

Šířka	34 mm	Celková délka základny	51 mm
Výška, samice	35 mm		

Všeobecné údaje

Utahovací moment	0.5 Nm	Instalační velikost	3
Barevný	Stříbřitě šedá	Utahovací moment, max., zemní připojení	1.5 Nm
Typ	Zásuvka	Utahovací moment, min., zemní připojení	0.5 Nm
Základní materiál	Tlakově litý zinek	Řada	ConCept rám
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano
BG	3		

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Šroubové připojení	Utahovací moment, max., zemní připojení	1.5 Nm
Utahovací moment, min., zemní připojení	0.5 Nm		

Technické údaje**Verze**

Instalační velikost	3	Základní materiál	Tlakově litý zinek
BG	3		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Příslušenství

Nástroj na vyjímání modulů



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-DW-MOD	Verze	
Číslo	1688200000	Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190857189		
Množství	1 ST		

Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Verze	
Číslo	9008390000	Šroubovák, Šroubovák	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248056354		
Množství	1 ST		
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze	
Číslo	9008330000	Šroubovák, Šroubovák	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248056286		
Množství	1 ST		