Datový list

HDC CFM 10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Robustní modulové rámy CR10 jsou k dispozici z polykarbonátu nebo z tlakově litého zinku.
Tyto rámy jsou navrženy tak, aby 3 jednotlivé moduly, či odpovídající počet dvojitých modulů, mohly být instalovány. Tyto CR10 rámy jsou navrženy tak, aby odpovídaly krytům velikosti 4.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept rám
Číslo objednávky	1983850000
Typ	HDC CFM 10 3M
GTIN (EAN)	4032248688982
Množství	1 items

Datový list

HDC CFM 10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	65 mm	Hloubka (v palcích)	2.5591 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	84.5 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

ConCept Pneumatický modul

Barevný	Stříbřitě šedá

Rozměry

Šířka	34 mm	Celková délka základny	64 mm
Výška konektoru samce	35 mm		

Všeobecné údaje

Utahovací moment	0.5 Nm	Instalační velikost	4
Barevný	Stříbřitě šedá	Utahovací moment, max., zemnící připojení	1.5 Nm
Typ	Zástrčka	Utahovací moment, min., zemnící připojení	0.5 Nm
Základní materiál	Tlakově litý zinek	Řada	ConCept rám
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano
BG	4		

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Šroubové připojení	Utahovací moment, max., zemnící připojení	1.5 Nm
Utahovací moment, min., zemnící připojení	0.5 Nm		

Datový list

HDC CFM 10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Verze

Instalační velikost	4	Základní materiál	Tlakově litý zinek
BG	4		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC CFM 10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroj na vyjímání modulů



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-DW-M0D	Verze
Číslo objednávky	1688200000	Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu
GTIN (EAN)	4008190857189	
Množství	1 ST	

Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo objednávky	9008390000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056354	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo objednávky	9008330000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056286	
Množství	1 ST	