

**HDC CFM 24 7M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Robustní modulové rámy CR24 jsou k dispozici z polykarbonátu nebo z tlakově litého zinku.

Tyto rámy jsou navrženy tak, aby 7 jednotlivých modulů či odpovídající počet dvojitých modulů mohlo být instalováno. Tyto CR24 rámy jsou navrženy tak, aby odpovídaly krytům velikosti 8.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept rám
Číslo objednávky	<a href="#">1983890000</a>
Typ	HDC CFM 24 7M
GTIN (EAN)	4032248689026
Množství	1 items

## HDC CFM 24 7M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cURus) E92202

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	110 mm	Hloubka (v palcích)	4.3307 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	120 g		

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

## ConCept Pneumatický modul

Barevný Stříbřitě šedá

## Rozměry

Šířka	34 mm	Celková délka základny	111 mm
Výška konektoru samce	35 mm		

## Všeobecné údaje

Instalační velikost	8	Barevný	Stříbřitě šedá
Typ	Zástrčka	Základní materiál	Tlakově litý zinek
Řada	ConCept rám	Neobsahuje halogeny	false
Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano	BG	8

## Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Šroubové připojení	Utahovací moment, max., zemní připojení	1.5 Nm
Utahovací moment, min., zemní připojení	0.5 Nm		

## Verze

Instalační velikost	8	Základní materiál	Tlakově litý zinek
BG	8		

## Technické údaje

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC CFM 24 7M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nástroj na vyjímání modulů



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-DW-MOD	Verze	
Číslo	<a href="#">1688200000</a>	Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190857189		
Množství	1 ST		

### Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Verze	
Číslo	<a href="#">9008390000</a>	Šroubovák, Šroubovák	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248056354		
Množství	1 ST		
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze	
Číslo	<a href="#">9008330000</a>	Šroubovák, Šroubovák	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248056286		
Množství	1 ST		