

## HDC FLDG 04A AW IP68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Příslušenství pouzder
Číslo objednávky	<a href="#">1987470000</a>
Typ	HDC FLDG 04A AW IP68
GTIN (EAN)	4050118379204
Množství	10 items

### Technické údaje

#### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

#### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.65 g
----------------	--------

#### Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

#### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

#### Verze

Instalační velikost	1	Těsnění	Silikon
Barva (RAL)	RAL 3020	BG	1

#### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		