

HDC FLDG 06B IP68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Příslušenství pouzder
Číslo objednávky	1987480000
Typ	HDC FLDG 06B IP68
GTIN (EAN)	4050118379242
Množství	10 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 2 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředímStav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Verze**Instalační velikost 3 Těsnění Silikon
Barva (RAL) RAL 3020 BG 3**Klasifikace**ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92