Datový list

HDC HP 550 SSM SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vysokoproudové příslušenství HighPower od společnosti Weidmüller doplňuje konektory RockStar® HighPower a zvyšuje jejich bezpečnost, stabilitu a snadnost použití. Robustní kryty, přesné kódovací prvky a vysoce kvalitní upevňovací komponenty zajišťují spolehlivá vysokoproudová připojení – ideální pro energetiku, železniční dopravu a průmyslové aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC vložka, 0 V, 0 A, Počet pólů: 3, Instalační velikost: 8
Číslo objednávky	1987920000
Typ	HDC HP 550 SSM SET
GTIN (EAN)	4050118372571
Množství	1 items

Datový list

HDC HP 550 SSM SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	140 mm	Výška (v palcích)	5.5118 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	141 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a1b198df-2a58-40a5-bb31-ff1a2bb12993

Všeobecné údaje

Počet pólů	3	Instalační velikost	8
Klasifikace hořlavosti UL 94	None	Barevný	Stříbřitě šedá
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	Nerezová ocel
Řada	HighPower	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	0 V
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	0 A	Neobsahuje halogeny	false
BG	8	Stupeň krytí	Žádné

Všeobecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	Nerezová ocel	Řada	HighPower

Důležitá poznámka

Informace o produktu	V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		