

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Verze | FrontCom, Set |
| Číslo objednávky | 1989020000 |
| Typ | IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P |
| GTIN (EAN) | 4050118373615 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 134 mm | Hloubka (v palcích) | 5.2756 inch |
| Výška | 40 mm | Výška (v palcích) | 1.5748 inch |
| Šířka | 67 mm | Šířka (v palcích) | 2.6378 inch |
| Čistá hmotnost | 494 g | | |

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Obecné údaje

| | |
|--------------------|--|
| Typ produktu | Set |
| Stupeň krytí | IP 65, v zavřeném stavu |
| Materiál rámu | Tlakově litý zinek |
| Materiál krytu | Polykarbonát PC |
| Referenční výrobek | IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-SP-PWB/2ST , IE-FC-I-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C , IE-FC-PWPC |
| Referenční výrobek | Závažnost 1 |
| | Reference IE-FC-SFP-KEY2 |
| | Závažnost 1 |
| | Reference IE-FC-SP-PWB/2ST |
| | Závažnost 1 |
| | Reference IE-FC-I-PWB-DE |
| | Závažnost 1 |
| | Reference IE-BI-USB-A |
| | Závažnost 1 |
| | Reference IE-BI-RJ45-C |
| | Závažnost 1 |
| | Reference IE-FC-PWPC |

Technické údaje

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| Tisk | Včetně pevného štítku: „Pouze obsluha!“, "USB", "Ethernet", "230 V AC" | Vkládací deska | 2x data, 1x napájení, Stíněné |
| Rám | Plastový kryt, Zamykatelné klíčem | Jmenovité napětí pro konektor samici | 250 V |
| Výkonové vložky | Konektor samice DE | Datové vložky | USB 2.0 A/A, RJ45 spojka kat.6A |
| Jmenovitý proud pro konektor samici | 16 A | | |

Technické údaje**Obecné standardy**

| | |
|--------------------|------------|
| Č. osvědčení (DNV) | TAA000022B |
|--------------------|------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

