

**PAC-HD44M-HD44F-V0-4M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Číslo objednávky | 1989360040                            |
| Typ              | <a href="#">PAC-HD44M-HD44F-V0-4M</a> |
| GTIN (EAN)       | 4099986594890                         |
| Množství         | 1 items                               |

## PAC-HD44M-HD44F-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 880 g |
|----------------|-------|

## Teploty

|                    |             |                  |             |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 °C |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|

## Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Všeobecné údaje

|                   |                      |                      |                     |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Délka kabelu      | 4 m                  | Vhodné pro           | Analogové signály   |
| Základní materiál | PVC                  | Kabel                | Kabel LiYCY         |
| Konektor rozhraní | SUB-D HD male 44P    | Počet pólů, min.     | 44 pólů             |
| Vnější průměr     | 11,5 ± 1 mm          | Konektor, PLC strana | SUB-D HD female 44P |
| Průřez vodiče     | 0.14 mm <sup>2</sup> |                      |                     |

## Elektrické údaje

|                                      |            |                                |                     |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| Celkový proud, max.                  | 3 A        | Zkouška vysokého napětí        | 1 kV / 1 s          |
| Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A        | Jmenovité napětí               | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   |
| Odpor                                | ≤ 150 mΩ/m | Provozní napětí                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Zatížitelnost, vodič / vodiče        | 300 pF/m   | Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m            |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |