

## THM ET S7 1500 TU


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nelepící značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S a S7 od společnosti Siemens.

Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM. Štítky lze snadno oddělit. Tiskárna THM MultiMark zajišťuje vysoce odolný tisk.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, Tyrkysová
Číslo objednávky	<a href="#">1991680000</a>
Typ	THM ET S7 1500 TU
GTIN (EAN)	4050118376333
Množství	500 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	108.8 mm	Výška (v palcích)	4.2835 inch
Šířka	22.9 mm	Šířka (v palcích)	0.9016 inch
Čistá hmotnost	0.68 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -50...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Metoda tisku	Tepelný přenos	
Verze	bez obsahu halogenů	
Šířka	22.9 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	
Barevný	Tyrkysová	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polypropylen	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Schválení podle UL 969	Ne	
kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Device markers	
Rozsah provozní teploty	-50...100 °C	
Aplikace/výrobce	Siemens	
Počet na roli	500	

## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		