

IE-USB-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sestavené IE kabely

Všeobecné objednací údaje

Verze	USB kabel, USB A, USB A, PVC, 1.8 m
Číslo objednávky	1993550018
Typ	IE-USB-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118378641
Množství	1 items

IE-USB-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Délka	1.8 m	Délka (v palcích)	70.8661 inch
Čistá hmotnost	62 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-15 °C...80
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Barva opláštění	černá
-----------------	-------

Všeobecné technické údaje

Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
-----------------	----------------

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
-----------------	-------------------------------------------------------------

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	USB A, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
----------------	-------------------------------------------------------------

Struktura kabelu

Průměr pláště	4.5 mm	Barva opláštění	černá
Průřez	2*AWG28 + 2*AWG24	Průměr pláště, max.	4.7 mm
Průměr pláště, min.	4.3 mm	Materiál pláště	PVC

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		