



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | 150mm ² , Šestihranné krimpování |
| Číslo objednávky | 1994540000 |
| Typ | ES EPG 45 HEX 150 |
| GTIN (EAN) | 4050118379778 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 12 mm | Hloubka (v palcích) | 0.4724 inch |
| Výška | 60 mm | Výška (v palcích) | 2.3622 inch |
| Šířka | 30 mm | Šířka (v palcích) | 1.1811 inch |
| Čistá hmotnost | 129 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Krimpovací vložky

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------|------|
| Identifikační číslo | 22 | Šířka krimpování | 5 mm |
| Průřez měděného krimpovaného spoje | 150 | Krimpovací šířka v mm | 5 |

Popis kontaktu

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----|
| Průřez vodiče, max. AWG | 5/0 | Průřez vodiče, min. AWG | 5/0 |
| Krimpovací rozsah, max. | 150 mm ² | | |

Údaje o nástroji - krimpování

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Krimpování - typ/profil | Šestihranné krimpování |
| Průřez kabelového oka | jmen. 150 mm ² |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EPG 45 | Verze |
| Číslo | 1500830000 | Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné |
| objednávky | | krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | krimpování, Oválné krimpování |
| Množství | 1 ST | |

150 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KRN-M8/-150 | Verze |
| Číslo | 1495700000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118305333 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KRN-M10/-150 | Verze |
| Číslo | 1495710000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118305159 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KRN-M12/-150 | Verze |
| Číslo | 1495720000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118305296 | |
| Množství | 25 ST | |

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KRN-M14/-150 | Verze |
| Číslo | 1495810000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118305500 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KRN-M16/-150 | Verze |
| Číslo | 1495730000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118305395 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KRN-M20/-150 | Verze |
| Číslo | 1495740000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118305357 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KRN-M6/-150 S | Verze |
| Číslo | 1494440000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118303964 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | KRN-M8/-150 S | Verze |
| Číslo | 1494940000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118304701 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | KRN-M10/-150 S | Verze |
| Číslo | 1494950000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118304473 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | KRN-M12/-150 S | Verze |
| Číslo | 1494970000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118304459 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | KWN-M8/-150 90 | Verze |
| Číslo | 1494490000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118304107 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWN-M10/150 90 | Verze |
| Číslo | 1494500000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118303896 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWN-M12/-150 90 | Verze |
| Číslo | 1494510000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118304305 | |
| Množství | 25 ST | |

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KWN-M16/-150 90 | Verze |
| Číslo | 1494520000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118303995 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWN-M20/-150 90 | Verze |
| Číslo | 1494530000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118304206 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWN-M8/-150 45 | Verze |
| Číslo | 1496430000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306071 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWN-M10/-150 45 | Verze |
| Číslo | 1496440000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118305777 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWN-M12/-150 45 | Verze |
| Číslo | 1496450000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118305906 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWN-M16/-150 45 | Verze |
| Číslo | 1496470000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306132 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWN-M20/-150 45 | Verze |
| Číslo | 1496480000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118305739 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KP-M8/-150 | Verze |
| Číslo | 1498290000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307399 | |
| Množství | 25 ST | |

10 mm²



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
 - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
 - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
 - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
 - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
 - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KP-M10/-150 | Verze |
| Číslo | 1498310000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307801 | |
| Množství | 25 ST | |

150 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KP-M12/-150 | Verze |
| Číslo | 1498320000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307658 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KP-M14/-150 | Verze |
| Číslo | 1498580000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118308112 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KP-M16/-150 | Verze |
| Číslo | 1498330000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307641 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KP-M20/-150 | Verze |
| Číslo | 1498340000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307740 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M8/-150 90 | Verze |
| Číslo | 1497790000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307085 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M10/-150 90 | Verze |
| Číslo | 1497810000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307221 | |
| Množství | 25 ST | |

ES EPG 45 HEX 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KWPN-M12/-150 90 | Verze |
| Číslo | 1497820000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307306 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M16/-150 90 | Verze |
| Číslo | 1497830000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307160 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M20/150 90 | Verze |
| Číslo | 1496680000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306088 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | VPN/-150 | Verze |
| Číslo | 1498710000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² , Žádné |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118308129 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | VPLN/-150 | Verze |
| Číslo | 1492970000 | kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ² , Žádné |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118302912 | |
| Množství | 50 ST | |