

SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Číslo objednávky	1995830000
Typ	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0
GTIN (EAN)	4032248925698
Množství	50 items

SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Rozměry a hmotnosti

Délka	21.7 mm	Délka (v palcích)	0.8543 inch
Čistá hmotnost	0.36 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští	Krimpovací kleště	1	
	Poloha lokátoru	2	
	Krimpovaný kontakt	Krimpovací konektor samice, výkon 1 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Průřez vodiče	0.25 mm ²
		Nastavení krimpovacího trnu	0.8
		Průřez vodiče	0.35 mm ²
		Nastavení krimpovacího trnu	0.85
		Průřez vodiče	0.50 mm ²
		Nastavení krimpovacího trnu	0.89
		Průřez vodiče	0.75 mm ²
		Nastavení krimpovacího trnu	0.95
		Průřez vodiče	1.00 mm ²
Nastavení krimpovacího trnu		1.02	


Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Nalisované připojení
Odpor izolace	> 1010 Ω	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Průřez vodiče, max.	1 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.25 mm ²
Cykly zapojování	> 1000	Druh kontaktu	Konektor samice

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Výkres



SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verze
Číslo objednávky	1203840000	Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248986934	
Množství	1 ST	
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verze
Číslo objednávky	1203960000	Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118000764	
Množství	1 ST	