

**EASYCRIMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Číslo objednávky | 2000360000                |
| Typ              | <a href="#">EASYCRIMP</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118394528             |
| Množství         | 1 items                   |

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |              |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 125 mm | Hloubka (v palcích) | 4.9212 inch  |
| Výška          | 255 mm | Výška (v palcích)   | 10.0394 inch |
| Šířka          | 230 mm | Šířka (v palcích)   | 9.0551 inch  |
| Čistá hmotnost | 5000 g |                     |              |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1 |

### Technické údaje

|       |   |
|-------|---|
| Verze | Mechanické, s<br>vyměnitelnými vložkami |
|-------|---|

### Údaje o nástroji – krimpování

|                    |            |                    |        |
|--------------------|------------|--------------------|--------|
| Hlavice            | mechanické | Upevnění, min.     | 35 mm  |
| Výška úchytu, max. | 22 mm      | Dráha páky, max.   | 230 mm |
| Šířka úchytu, max. | 28 mm      | Dráha páky, min.   | 140 mm |
| Upevnění, max.     | 68 mm      | Výška úchytu, min. | 12 mm  |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

**Nákresy**

