
Datový list

HDC XX6A02 FOXXXXX-7000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní
Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2003867000
Typ	HDC XX6A02 FOXXXXX-7000
GTIN (EAN)	4050118522341
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2025-09-30T00:00:00+02:00

Datový list

HDC XX6A02 FOXXXXX-7000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0 g

Teploty

Mezní teplota	-30 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Obecné údaje

Počet pólů	8	Délka kabelu	70 m
Kódování	X-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Přenosová rychlost	10 Gbps, 10 Gbit/s	Odpor izolace	≥ 108 Ω
Kategorie	Cat. 6A	Jmenovité napětí	50 V
Jmenovitý proud	0.5 A	Cykly zapojování	≥ 100
Typ	Zásuvka	Závažnost znečištění	2
Verze pro opačnou stranu	otevřený	Verze pro stranu modulu	Konektor samice

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	70 m	
Barva opláštění	Zelená	
Stíněný	Ano	
Halogen	bez halogenů, podle IEC 60754-1	
Izolace	PE, Expandovaný	
Materiál pláště	PUR	
Barevné kódování	bílá / oranžová, oranžová, bílá / zelená, zelená, bílá / hnědá, hnědá, bílá / modrá, modrá	
Vnější průměr	Průměr	6.4 mm
	Značky	±
	Tolerance	0.3 mm
Vnější průměr	6.4 mm ± 0.3 mm	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		