

**HDC XX5E01 MOXXXXX-0050****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní dvoupólový sběrníkový modul pojme datové vložky pro Megabit i Gigabit a umožňuje přenos dvou linek v jednom modulu. Je velmi univerzální – vhodný pro železniční kabely, průmyslové kabely, aplikace v energetických řetězcích, Profibus i pro datové konektory montované přímo na místě.

**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	2003890050
Typ	<a href="#">HDC XX5E01 MOXXXXX-0050</a>
GTIN (EAN)	4050118521528
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0 g

## Teploty

Mezní teplota -30 °C ... 90 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Obecné údaje

Počet pólů	4	Délka kabelu	0.5 m
Kódování	D-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Přenosová rychlost	100 MBit/s	Odpor izolace	≥ 108 Ω
Kategorie	Cat. 5e	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	4 A	Cykly zapojování	≤ 100
Typ	Zástrčka	Závažnost znečištění	2
Verze pro opačnou stranu	otevřený	Verze pro stranu modulu	Konektor samec

## Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	0.5 m	
Barva opláštění	Zelená	
Stíněný	Ano	
Halogen	Ne, bez obsahu halogenů	
Izolace	PE	
Materiál pláště	PUR	
Barevné kódování	bílá, žlutá, modrá, oranžová	
Vnější průměr	Průměr	6.5 mm
	Značky	±
	Tolerance	0.2 mm
Vnější průměr	6.5 mm ± 0.2 mm	

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

# Nákresy

	M12
yellow	1
white	2
orange	3
blue	4