

HDC XX5E01 MOXXXXX-2000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2003892000
Typ	HDC XX5E01 MOXXXXX-2000
GTIN (EAN)	4050118521634
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-09-30T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0 g

Teploty

Mezní teplota -30 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Obecné údaje

Počet pólů	4	Délka kabelu	20 m
Kódování	D-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Přenosová rychlost	100 MBit/s	Odpor izolace	≥ 108 Ω
Kategorie	Cat. 5e	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	4 A	Cykly zapojování	≥ 100
Typ	Zastrčka	Závažnost znečištění	2
Verze pro opačnou stranu	otevřený	Verze pro stranu modulu	Konektor samec

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	20 m						
Barva opláštění	Zelená						
Stíněný	Ano						
Halogen	Ne, bez obsahu halogenů						
Izolace	PE						
Materiál pláště	PUR						
Barevné kódování	bílá, žlutá, modrá, oranžová						
Vnější průměr	<table border="0"> <tr> <td>Průměr</td> <td>6.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Značky</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>Tolerance</td> <td>0.2</td> </tr> </table>	Průměr	6.5 mm	Značky	±	Tolerance	0.2
Průměr	6.5 mm						
Značky	±						
Tolerance	0.2						
Vnější průměr	6.5 mm ± 0.2						

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Nákresy

	M12
yellow	1
white	2
orange	3
blue	4