

**HDC XX5E01 FOXXXXX-0050****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní dvoupólový sběrníkový modul pojme datové vložky pro Megabit i Gigabit a umožňuje přenos dvou linek v jednom modulu. Je velmi univerzální – vhodný pro železniční kabely, průmyslové kabely, aplikace v energetických řetězcích, Profibus i pro datové konektory montované přímo na místě.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Číslo objednávky | 2003920050                              |
| Typ              | <a href="#">HDC XX5E01 FOXXXXX-0050</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118521665                           |
| Množství         | 1 items                                 |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Průměr 6.5 mm Čistá hmotnost 44.88 g

## Teploty

Mezní teplota -30 °C ... 90 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Obecné údaje

|                          |            |                         |                 |
|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| Počet pólů               | 4          | Délka kabelu            | 0.5 m           |
| Kódování                 | D-kódování | Povrch kontaktu         | Au (zlato)      |
| Přenosová rychlost       | 100 MBit/s | Odpor izolace           | ≥ 108 Ω         |
| Kategorie                | Cat. 5e    | Jmenovité napětí        | 250 V           |
| Jmenovitý proud          | 4 A        | Cykly zapojování        | ≥ 100           |
| Typ                      | Zásuvka    | Závažnost znečištění    | 2               |
| Verze pro opačnou stranu | otevřený   | Verze pro stranu modulu | Konektor samice |

## Technické specifikace kabelu

|                  |                              |        |
|------------------|------------------------------|--------|
| Délka kabelu     | 0.5 m                        |        |
| Barva opláštění  | Zelená                       |        |
| Stíněný          | Ano                          |        |
| Halogen          | Ne, bez obsahu halogenů      |        |
| Izolace          | PE                           |        |
| Materiál pláště  | PUR                          |        |
| Barevné kódování | bílá, žlutá, modrá, oranžová |        |
| Vnější průměr    | Průměr                       | 6.5 mm |
|                  | Značky                       | ±      |
|                  | Tolerance                    | 0.2    |
| Vnější průměr    | 6.5 mm ± 0.2                 |        |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |