

**HDC XX5E01 FOXXXXX-3000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní  
dvoupólový sběrníkový modul pojme datové vložky pro  
Megabit i Gigabit a umožňuje přenos dvou linek v jed-  
nom modulu. Je velmi univerzální – vhodný pro železniční  
kabely, průmyslové kabely, aplikace v energetických řetě-  
zech, Profibus i pro datové konektory montované přímo na  
místě.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Číslo objednávky | 2003923000                              |
| Typ              | <a href="#">HDC XX5E01 FOXXXXX-3000</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118656114                           |
| Množství         | 1 items                                 |

## HDC XX5E01 FOXXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|        |        |                |           |
|--------|--------|----------------|-----------|
| Průměr | 6.5 mm | Čistá hmotnost | 1603.36 g |
|--------|--------|----------------|-----------|

## Teploty

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Mezní teplota | -30 °C ... 90 °C |
|---------------|------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Obecné údaje

|                          |            |                         |                 |
|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| Počet pólů               | 4          | Délka kabelu            | 30 m            |
| Kódování                 | D-kódování | Povrch kontaktu         | Au (zlato)      |
| Přenosová rychlost       | 100 MBit/s | Odpor izolace           | ≥ 108 Ω         |
| Kategorie                | Cat. 5e    | Jmenovité napětí        | 250 V           |
| Jmenovitý proud          | 4 A        | Cykly zapojování        | ≤ 100           |
| Typ                      | Zásuvka    | Závažnost znečištění    | 2               |
| Verze pro opačnou stranu | otevřený   | Verze pro stranu modulu | Konektor samice |

## Technické specifikace kabelu

|              |      |                 |                     |
|--------------|------|-----------------|---------------------|
| Délka kabelu | 30 m | Barva opláštění | Zelená              |
| Stíněný      | Ano  | Halogen         | bez obsahu halogenů |
| Izolace      | PE   | Materiál pláště | PUR                 |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |