

## ESG 8/20 MM WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zaručená dlouhá životnost: ESG

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | ESG, Značky na přístroje, 8 x 20 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2005140000</a>                |
| Typ              | ESG 8/20 MM WS                            |
| GTIN (EAN)       | 4050118390643                             |
| Množství         | 3000 items                                |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.1 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0039 inch |
| Výška          | 8 mm   | Výška (v palcích)   | 0.315 inch  |
| Šířka          | 20 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.7874 inch |
| Čistá hmotnost | 0.06 g |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...120 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |                    |                               |  |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Lepidlo                       | Akrylátové lepidlo | Verze                         | Samolepicí, bez obsahu halogenů                                    |
| Šířka                         | 20 mm              | Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0  |
| Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C             | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C   |
| Barevný                       | Bílá               | Halogen                       | Ne   |
| Základní materiál             | Polyester          | Tištěné znaky                 | bez  |
| Schválení podle UL 969        | Ano                | kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Rozsah provozní teploty       | -40...120 °C       | Počet na roli                 | 3000   |


## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Nákresy**



## ESG 8/20 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |            |  |
|------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ              | RIBBON MM 76/360 SW        | Verze      |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)       | 4050118389951              |            |  |
| Množství         | 1 ST                       |            |  |

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |       |  |
|------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ              | MULTIMARK ROLLER 115       | Verze |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">1357420000</a> |       |  |
| GTIN (EAN)       | 4050118160314              |       |  |
| Množství         | 1 ST                       |       |  |

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118708097              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |