


CC 85/54 MM GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dodávaný standard: CC

Naše celosystémová produktová řada zahrnuje štítky k identifikaci standardních komponentů a také všechny formáty, jako například značka CC 85/54 pro tvorbu jmenovek.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | ClipCard, Značky na přístroje, 54 x 85 mm, Šedá |
| Číslo objednávky | 2005290000 |
| Typ | CC 85/54 MM GR |
| GTIN (EAN) | 4050118390841 |
| Množství | 450 items |

CC 85/54 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.1 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0039 inch |
| Výška | 54 mm | Výška (v palcích) | 2.126 inch |
| Šířka | 85 mm | Šířka (v palcích) | 3.3464 inch |
| Čistá hmotnost | 1.11 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | Verze | Samolepicí, bez obsahu halogenů |
| Šířka | 85 mm | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Barevný | Šedá | Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyester | Tištěné znaky | bez |
| Schválení podle UL 969 | Ano | kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Rozsah provozní teploty | -40...120 °C | Počet na roli | 450 |

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

CC 85/54 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Verze | |
| Číslo objednávky | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Verze | |
| Číslo objednávky | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

CC 85/54 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Množství | 1 ST | |