

## TM-I 12 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Spolehlivost procesu: TM-I

Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče. Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">2005440000</a>
Typ	TM-I 12 MM WS
GTIN (EAN)	4050118390278
Množství	2000 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Šířka	4 mm	Šířka (v palcích)	0.1575 inch
Čistá hmotnost	0.16 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	4 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Rozsah provozní teploty, max.	150 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ne	Základní materiál	Polyester
Tištěné znaky	bez	kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	Počet na roli	2000

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče, max.	16 mm	Vnější prům. vodiče, min.	1.3 mm
Vnější prům. vodiče	1.3 - 16 mm	Průřez připojeného vodiče	6 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Nákresy**



## TM-I 12 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ST	

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	