

**TM-I 18 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Spolehlivost procesu: TM-I**

Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče.

Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

**Všeobecné objednávací údaje**

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Verze            | TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2005470000</a>                          |
| Typ              | TM-I 18 MM WS                                       |
| GTIN (EAN)       | 4050118390223                                       |
| Množství         | 2000 items                                          |

## TM-I 18 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |             |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška          | 18 mm  | Výška (v palcích) | 0.7087 inch |
| Šířka          | 4 mm   | Šířka (v palcích) | 0.1575 inch |
| Čistá hmotnost | 0.16 g |                   |             |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
|-------------------------|--------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |                                                                    |                               |              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Orientace tisku               | vodorovně a svisle                                                 | Typ tisku                     | prázdný      |
| Šířka                         | 4 mm                                                               | Klasifikace hořlavosti UL 94  | HB           |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C                                                             | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C       |
| Barevný                       | Bílá                                                               | Halogen                       | Ne           |
| Základní materiál             | Polyester                                                          | Tištěné znaky                 | bez          |
| kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Rozsah provozní teploty       | -40...150 °C |
| Počet na roli                 | 2000                                                               |                               |              |

## Označení vodičů a kabelů


|                           |             |                           |                    |
|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| Halogen                   | Ne          | Průřez vodiče, max.       | 70 mm <sup>2</sup> |
| Vnější prům. vodiče, max. | 35 mm       | Vnější prům. vodiče, min. | 1.3 mm             |
| Vnější prům. vodiče       | 1.3 - 35 mm | Průřez připojeného vodiče | 70 mm <sup>2</sup> |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Drawings**

---



## TM-I 18 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Inkoustové pásky




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |            |
|------------------|----------------------------|------------|
| Typ              | RIBBON MM 76/360 SW        | Verze      |
| Číslo objednávky | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)       | 4050118389951              |            |
| Množství         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | MULTIMARK ROLLER 115       | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN)       | 4050118160314              |       |
| Množství         | 1 ST                       |       |

## THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**TM-I 18 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Všeobecné objednáací údaje**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2672590000</a> |       |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |