



Spolehlivost procesu: TM-I

Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče. Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Verze | TM-I, Vkládací značky, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, Červená |
| Číslo objednávky | 2005790000 |
| Typ | TM-I 18 MM RT |
| GTIN (EAN) | 4050118390315 |
| Množství | 2000 items |
| Stav objednávky | Přerušeno |
| K dispozici do | 2025-08-31T00:00:00+02:00 |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška | 18 mm | Výška (v palcích) | 0.7087 inch |
| Šířka | 4 mm | Šířka (v palcích) | 0.1575 inch |
| Čistá hmotnost | 0.15 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Orientace tisku | vodorovně a svisle | Typ tisku | prázdný |
| Šířka | 4 mm | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Barevný | Červená | Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyester | Tištěné znaky | bez |
| kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
| Počet na roli | 2000 | | |


Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| Halogen | Ne | Průřez vodiče, max. | 70 mm ² |
| Vnější prům. vodiče, max. | 35 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 1.3 mm |
| Vnější prům. vodiče | 1.3 - 35 mm | Průřez připojeného vodiče | 70 mm ² |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Nákresy



TM-I 18 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Verze | |
| Číslo objednávky | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Verze | |
| Číslo objednávky | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Množství | 1 ST | |