

SM 36/18-30 MM WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ochrana před nesprávným použitím: SM

Značky MultiMark na zařízení lze použít se značícími materiály od jiných výrobců. Zajišťují, že všechny komponenty, jako jsou řídicí a signalizační zařízení od jiných výrobců, jsou jasně označeny.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | SwitchMark, Značky na přístroje, 56 x 36 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | 2006100000 |
| Typ | SM 36/18-30 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118391145 |
| Množství | 1000 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.1 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0039 inch |
| Výška | 56 mm | Výška (v palcích) | 2.2047 inch |
| Šířka | 36 mm | Šířka (v palcích) | 1.4173 inch |
| Průměr | 30 mm | Čistá hmotnost | 0.56 g |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...120 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | Verze | bez obsahu halogenů, Samolepicí |
| Šířka | 36 mm | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Barevný | Bílá | Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyester | Tištěné znaky | bez |
| Velikost pole na označení | 18 x 36 mm | Schválení podle UL 969 | Ano |
| kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Rozsah provozní teploty | -40...120 °C |

Značky na přístroje

| | | | |
|--------|-------|---------|----|
| Průměr | 30 mm | Halogen | Ne |
|--------|-------|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy



SM 36/18-30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Verze |
| Číslo objednávky | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Množství | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Verze |
| Číslo objednávky | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Množství | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Množství | 1 ST | |