

SM 18/9.5 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ochrana před nesprávným použitím: SM

Značky MultiMark na zařízení lze použít se značícími materiály od jiných výrobců. Zajišťují, že všechny komponenty, jako jsou řídicí a signalizační zařízení od jiných výrobců, jsou jasně označeny.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

Verze	SwitchMark, Značky na přístroje, 9 x 18 mm, černá
Číslo objednávky	2006200000
Typ	SM 18/9.5 MM SW
GTIN (EAN)	4050118390957
Množství	1000 items

SM 18/9.5 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0039 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0.3543 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0.7087 inch
Čistá hmotnost	0.05 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylátové lepidlo	Verze	bez obsahu halogenů, Samolepicí
Šířka	18 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	černá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyester	Tištěné znaky	bez
Schválení podle UL 969	Ano	kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Rozsah provozní teploty	-40...120 °C	Počet na roli	1000

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



SM 18/9.5 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Verze
Číslo objednávky	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	