

## EL 27 MM SI 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Identifikace na míru: EL

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky.

Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | THM, Značky na přístroje, 27 x , Stříbrná |
| Číslo objednávky | <a href="#">2006620000</a>                |
| Typ              | EL 27 MM SI 30M                           |
| GTIN (EAN)       | 4050118391183                             |
| Množství         | 1 items                                   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.1 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.0039 inch |
| Výška          | 27 mm    | Výška (v palcích)   | 1.063 inch  |
| Délka          | 30000 mm | Délka (v palcích)   | 1181.1 inch |
| Čistá hmotnost | 230 g    |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...120 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |                    |                               |  |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Lepidlo                       | Akrylátové lepidlo | Verze                         | bez obsahu halogenů,<br>Samolepicí                                 |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0                | Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C   |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C             | Barevný                       | Stříbrná   |
| Halogen                       | Ne                 | Délka                         | 30000 mm   |
| Základní materiál             | Polyester          | Tištěné znaky                 | bez  |
| Schválení podle UL 969        | Ano                | kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Rozsah provozní teploty       | -40...120 °C       | Počet na roli                 | 1  |

## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Nákresy**



## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |                  |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| Typ                 | RIBBON MM 76/360 SW        | Verze            |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2005080000</a> | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN)          | 4050118389951              |                  |
| Množství            | 1 ST                       |                  |

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | THM MMP EXT.RH             | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1302920000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118102307              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |
| Typ                 | MULTIMARK ROLLER 115       | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118160314              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |

## Příslušenství

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednávací údaje

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN)       | 4050118708097              |       |
| Množství         | 1 ST                       |       |