

EL 38 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Identifikace na míru: EL

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky.

Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | THM, Značky na přístroje, 38 x , Stříbrná |
| Číslo objednávky | 2006650000 |
| Typ | EL 38 MM SI 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118391558 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.1 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0039 inch |
| Výška | 38 mm | Výška (v palcích) | 1.4961 inch |
| Délka | 30000 mm | Délka (v palcích) | 1181.1 inch |
| Čistá hmotnost | 290 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | Verze | bez obsahu halogenů, Samolepicí |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Barevný | Stříbrná |
| Halogen | Ne | Délka | 30000 mm |
| Základní materiál | Polyester | Tištěné znaky | bez |
| Schválení podle UL 969 | Ano | kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Rozsah provozní teploty | -40...120 °C | Počet na roli | 1 |

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy



Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Verze | |
| Číslo objednávky | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | THM MMP EXT.RH | Verze | |
| Číslo objednávky | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| Množství | 1 ST | | |
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Verze | |
| Číslo objednávky | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Příslušenství

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Množství | 1 ST | |