

WS 8/8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Verze	WS, Označení svorek, 8 x 8 mm, Weidmueller, Bílá
Číslo objednávky	2007170000
Typ	WS 8/8 MM WS
GTIN (EAN)	4050118392043
Množství	500 items

WS 8/8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0.315 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0.315 inch
Čistá hmotnost	0.15 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...90 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Verze	bez obsahu halogenů	Šířka	8 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ne	Základní materiál	PC-ABS, TPU
Tištěné znaky	prázdné	kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Rozsah provozní teploty	-50...90 °C	Aplikace/výrobce	Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Příklad použití



WS 8/8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005090000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Množství	1 ST		

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER TB	Verze	
Číslo objednávky	2438500000		
GTIN (EAN)	4050118498721		
Množství	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Verze
Číslo objednávky	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Množství	1 ST	