

AIMESA VRM 4,37

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- pro automatické odizolování jednotlivých vodičů
- odizolování pružných vodičů podle DIN VDE 0295, část 5
- Částečné odizolování, izolace zůstává na konci vodiče
- Výměna nástrojů není třeba
- Rychlé a snadné nastavení odpovídajícího průřezu
- Elektrický pohon

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Sada čepelí
Číslo objednávky	2007390000
Typ	AIMESA VRM 4,37
GTIN (EAN)	4050118392807
Množství	1 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	26.8 mm	Hloubka (v palcích)	1.0551 inch
Výška	1.6 mm	Výška (v palcích)	0.063 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0.7874 inch
Čistá hmotnost	4 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Důležitá poznámka

Informace o produktu 1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		