

**KOK 92 X 92****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Nevhodné pro nerezovou ocel!

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Sheet holes
Číslo objednávky	<a href="#">2008420000</a>
Typ	KOK 92 X 92
GTIN (EAN)	4050118394221
Množství	1 items

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Výška	92 mm	Výška (v palcích)	3.622 inch
Šířka	92 mm	Šířka (v palcích)	3.622 inch
Čistá hmotnost	7.9 g		

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Technické údaje**

Popis výrobku	Hranaté otvory 92,0 x 92,0 mm
---------------	-------------------------------

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

**Nákresy**

**Příklad použití**

