

KTB GP 22XX13V CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 177 mm, Šířka: 100 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vlevo, pravá, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |
| Číslo objednávky | 202290000 |
| Typ | KTB GP 22XX13V CD S4 PE |
| GTIN (EAN) | 4050118403510 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 3 mm | Hloubka (v palcích) | 0.1181 inch |
| Výška | 177 mm | Výška (v palcích) | 6.9685 inch |
| Šířka | 100 mm | Šířka (v palcích) | 3.937 inch |
| Čistá hmotnost | 445 g | | |

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Tloušťka materiálu | 3 mm | Návod k instalaci | Šroubová montáž |
| Provedení povrchu | elektricky leštěno | Základní materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 |
| Integrální upevnění | Přišroubováno | Stupeň krytí (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Průchodkové desky | vlevo, pravá | Přírubová deska | Ano |
| Místa využití | Doprava, Zóna rizika výbuchu | | |

Všeobecné informace o příslušenství

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Tloušťka materiálu | 3 mm | Průměr otvoru pájecího oka (D) | 7 mm |
| Provedení povrchu | elektricky leštěno | Základní materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 |

Zemnění krytů

Uzemnění přírubové desky M6 x 15

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000211 | ETIM 9.0 | EC000211 |
| ETIM 10.0 | EC000211 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 | | |