

**KTB GP 352620 CD S4 PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

**Všeobecné objednací údaje**

|                      |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 294 mm, Šířka: 167 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vlevo, pravá, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |
| Číslo objednávky     | <a href="#">2023280000</a>                                                                                                                                                                               |
| Typ                  | KTB GP 352620 CD S4 PE                                                                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)           | 4050118403930                                                                                                                                                                                            |
| Množství             | 1 items                                                                                                                                                                                                  |
| Stav objednávky      | Přerušeno                                                                                                                                                                                                |
| K dispozici do       | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                                                |
| Alternativní výrobek | <a href="#">KTB GP 35XX20 CD S4 PE</a>                                                                                                                                                                   |

Datum vytvoření 23.01.2026 02:54:23 MEZ

Stav katalogu / Nákresy

### Technické údaje

#### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

#### Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |              |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 3 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.1181 inch  |
| Výška          | 294 mm | Výška (v palcích)   | 11.5748 inch |
| Šířka          | 167 mm | Šířka (v palcích)   | 6.5748 inch  |
| Čistá hmotnost | 1170 g |                     |              |

#### Teploty

|                  |
|------------------|
| Provozní teplota |
|------------------|

#### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

#### Všeobecné informace

|                    |                          |                   |                          |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Tloušťka materiálu | 3 mm                     | Provedení povrchu | elektricky leštěno       |
| Základní materiál  | Nerezavějící ocel 1.4404 | Stupeň krytí (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Průchodkové desky  | vlevo, pravá             |                   |                          |

#### Všeobecné informace o příslušenství

|                    |                          |                   |                    |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Tloušťka materiálu | 3 mm                     | Provedení povrchu | elektricky leštěno |
| Základní materiál  | Nerezavějící ocel 1.4404 |                   |                    |

#### Zemnění krytů

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Uzemnění přírubové desky | M6 x 15 |
|--------------------------|---------|

#### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |