

KTB GP 553520 AB S4 PE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 340 mm, Šířka: 167 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky	2023740000
Typ	KTB GP 553520 AB S4 PE
GTIN (EAN)	4050118404197
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-10-31T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	KTB GP XX3520 AB S4 PE

Datum vytvoření 27.01.2026 03:21:33 MEZ

Stav katalogu / Náčresy

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3 mm	Hloubka (v palcích)	0.1181 inch
Výška	340 mm	Výška (v palcích)	13.3858 inch
Šířka	167 mm	Šířka (v palcích)	6.5748 inch
Čistá hmotnost	1245 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	3 mm	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Stupeň krytí (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Průchodkové desky	vrchol, Dolní		

Všeobecné informace o příslušenství

Tloušťka materiálu	3 mm	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404		

Zemnění krytů

Uzemnění přírubové desky	M6 x 15
--------------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		