



PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-106 ver.4  
(IEC24702), plast, prázdný kryt

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Device flange, Variant 4 to IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	<a href="#">2027660000</a>
Typ	IE-BHD-V04P
GTIN (EAN)	4050118406061
Množství	200 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E471884

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.6102 inch
Výška	22.3 mm	Výška (v palcích)	0.878 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Tloušťka stěny, max.	3.5 mm	Čistá hmotnost	3.73 g

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Stupeň krytí	IP67

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4	Č. osvědčení (cULus)	E471884
---------------------	------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

## Nákresy

### Výkres



### Výřez instalace



max. Paneldicke: 3,5mm  
max. Panel thickness: 3,5 mm

M2,5 Gewinde darf kein Sackloch sein  
M2.5 threads mustn't go through the panel

**Příslušenství****Prázdné**

ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	