

FAD S5115 SL46 A M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Přední adaptéry FAD S5-115 s osazenými kabely poskytují bezpečnou migraci ze starých S5-115 do nových PLC systémů nebo do systému u-remote od společnosti Weidmüller.

- Připínací podstavec pro TS35
- S5-115 karta je napájena jediným napájením

Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	2045120000
Typ	FAD S5115 SL46 A M
GTIN (EAN)	8430243316019
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25 mm	Hloubka (v palcích)	0.9842 inch
Výška	280 mm	Výška (v palcích)	11.0236 inch
Šířka	46 mm	Šířka (v palcích)	1.811 inch
Čistá hmotnost	181.28 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40...60 °C	Provozní teplota	-25...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	SL 5,08 mm
------------------------------	------------

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	SL 5,08 mm
------------------------------	------------

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V AC	Max. proud na kanál	6 A
Celkový provozní proud	32 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	< 250 V AC
Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Zkušební napětí izolace AC	1.2 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		