



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Odpojovací konektor (svorka), Běžová
Číslo objednávky	2082450000
Typ	TST 4 SAKC4
GTIN (EAN)	4008 190222604
Množství	400 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Šířka	4.95 mm	Šířka (v palcích)	0.1949 inch
Čistá hmotnost	3.14 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

Údaje materiálu

Barevný Běžová

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení Zásuvné připojení Plug-in

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		