


Podobné ilustraci



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teple do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená
Číslo objednávky	2092480000
Typ	H1,0/16 DS R
GTIN (EAN)	4050118421958
Množství	500 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E354986
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.11 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, zvláštní velikost, červená	Verze	standard
---------------	---	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.4 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	10 mm
Průměr objímky (D2)	3.5 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm
L1 v mm	16.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 17
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	12 mm
Průřez vodiče	1 mm ²	Barevný kód	DIN

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

