

**Obrázek výrobku**

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBU můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Verze            | Upínací třmen, Upínací třmen |
| Číslo objednávky | <a href="#">2269800000</a>   |
| Typ              | KLBU 4-6 Z/1                 |
| GTIN (EAN)       | 403224826455 1               |
| Množství         | 10 items                     |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 8.5 mm  | Hloubka (v palcích) | 0.3346 inch |
| Výška          | 45.2 mm | Výška (v palcích)   | 1.7795 inch |
| Šířka          | 8.9 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.3504 inch |
| Čistá hmotnost | 3.17 g  |                     |             |

## Teploty

|                               |                |                               |               |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Okolní teplota                | -5 °C...40 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C        |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0.397 kg CO2 eq. |  |

## Specifikace systému

|       |                       |                     |    |
|-------|-----------------------|---------------------|----|
| Verze | Pro stíněné připojení | Nutná koncová deska | Ne |
|-------|-----------------------|---------------------|----|

## Údaje materiálu

|         |          |                              |      |
|---------|----------|------------------------------|------|
| Barevný | Stříbrná | Klasifikace hořlavosti UL 94 | None |
|---------|----------|------------------------------|------|

## Další technická data

|                                       |         |                   |                        |
|---------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|
| Typ upevnění                          | clip-in | Návod k instalaci | Přímá montáž, Sběrnice |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne      |                   |                        |

## Data hodnocení

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Jmenovitý průřez | 6 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-------------------|

## Rozměry

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Rozteč v mm (P) | 20.00 mm |
|-----------------|----------|

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|   |                   |   |                     |
|---|-------------------|---|---------------------|
| Délka odizolování                       | 8.5 mm            | Typ připojení                           | Pružinové připojení |
| Počet připojení                         | 1                 | Průměr kabelu, max.                     | 6 mm                |
| Průměr kabelu, min.                     | 4 mm              | Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 4 mm <sup>2</sup> |   |                     |

## Všeobecně

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž, Sběrnice |
|-------------------|------------------------|

**Technické údaje****Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002020    | ETIM 9.0    | EC002020    |
| ETIM 10.0   | EC002020    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 |             |             |

**Nákresy**

