

SAI-SK-M12-UNI 2029**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ochranná víka chrání nepřiřazené připojovací body před vnějšími vlivy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní sestavy chráněných komponent, Ochranný kryt
Číslo objednávky	2330260000
Typ	SAI-SK-M12-UNI 2029
GTIN (EAN)	4032248592067
Množství	20 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 1.35 g

Shoda produktu s prostředímStav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Všeobecné technické údaje**Hlavní materiál krytu PA 66 Stupeň krytí IP67
Provozní teplota -40 °C ... 90 °C**Klasifikace**ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08