

Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 500 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 1, transformátor s klidovým proudem
Číslo objednávky	2420910000
Typ	CMA-31-500-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118429169
Množství	1 items
Výrobce	MBS AG

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	52 mm	Hloubka (v palcích)	2.0472 inch
Výška	80.9 mm	Výška (v palcích)	3.185 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2.3622 inch
Čistá hmotnost	264 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...70 °C Provozní teplota -5 °C...50 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Tolerance class 1 Sekundární proud 0...5 A
Zátěž 5 VA Primární proud 500 A

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče Pouze izolovaný vodič Kulatý vodič 25.70 mm
Lišta 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm Místo instalace Vnitřní použití

Technické údaje


Třída izolace E Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud 1,2 x Ijmen.
Jmenovitý kmitočet 50 Hz Itepelný

Koordinace izolace

Standardně IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 Tolerance class 1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02



Příslušenství**Zásuvný proudový převodník - ValueLine**

Zásuvné transformátory proudu
Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CMA-31-41-SNAP-ON	Verze
Číslo objednávky	2723380000	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Množství	1 ST	