

ENERGY LOGGER D550

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Měřicí přístroje s jednoduchým S0 rozhraním jsou rozšířené. Ale neumožňují naměřené hodnoty přímo odesílat do vnitřní sítě – tím pádem byla doposud pro každý měřicí přístroj potřeba brána.

Se záznamníkem Energy Logger D550 lze zaznamenat a uložit impulzní signály z až 15 měřicích přístrojů a přenést je přes LAN rozhraní.

Velmi kompaktní Energy Logger D550 poskytuje cenově efektivní řešení ke zjednodušení a urychlení záznamu a přenosu údajů o spotřebě a procesech.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2425520000
Typ	ENERGY LOGGER D550
GTIN (EAN)	4050118433333
Množství	1 items

ENERGY LOGGER D550

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E469563

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	46 mm	Hloubka (v palcích)	1.811 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3.5433 inch
Šířka	107.5 mm	Šířka (v palcích)	4.2323 inch
Čistá hmotnost	200 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Provozní teplota	-40 °C...55 °C
Vlhkost při provozní teplotě	5...95 % RH		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Komunikace

Rozhraní	RS485: 9,6 – 115,2 kbps, Ethernet	Protokol	Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP
----------	--------------------------------------	----------	---

Technické údaje

Verze	Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě	Typ montáže	DIN lišta
Stupeň krytí	IP20	Standardy	DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
Kategorie rázového napětí	300 V CAT III	Napájecí napětí	20–250 V AC, 20–300 V DC
Počítadlo hodin v provozu	Ano		

Vstupy/výstupy

Počet digitálních vstupů	15	Počet digitálních výstupů	3
Počet impulzních výstupů	3	Teplotní vstup	Ano
Četnost	20 Hz		

ENERGY LOGGER D550

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Záznam údajů měření**

Paměť; minimální a maximální hodnota	Ano	Velikost paměti	32 MB
Software	ecoExplorer go®		

Koordinace izolace

Kategorie rázového napětí	300 V CAT III
---------------------------	---------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		


ENERGY LOGGER D550

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednáací údaje

Typ	ENERGY LOGGER S0 MODULE	Verze	
Číslo objednávky	2446170000		
GTIN (EAN)	4050118459548		
Množství	1 ST		