

## UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Vyšší výkon. Simplified.

u-remote. Weidmüller u-remote - náš inovační koncept vzdálených I/O s IP 67, který se soustředí výhradně na výhody pro uživatele: plánování na míru, rychlejší instalace, bezpečnější spouštění, žádné prostoje. Pro výrazně lepší výkon a vyšší produktivitu. u-remote znamená více výkonu. Jednodušeji

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Automation Products - u-remote IP67, Aktivní rozvaděč senzoru/aktoru, PROFINET V2.3
Číslo objednávky	<a href="#">2426300000</a>
Typ	UR67-MP-78-16DI-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434439
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E141197

### Rozměry a hmotnosti

Výška	51 mm	Výška (v palcích)	2.0079 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2.3622 inch
Délka	255 mm	Délka (v palcích)	10.0394 inch
Čistá hmotnost	520 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

### Digitální vstupy

Diagnostický displej	Na kanál, přes LED, červená	
Vstupní proud, vysoký	Typ 1 v souladu s IEC 61131-2	
Ukazatel stavu	Na kanál, přes LED, žlutá	
Digitální vstupy	Ochrana před zkratem	Ano
	Ochrana před přetížením	Ano
	Ochrana před záměnou polarity	Ano
Vstupní proud, nízký	Typ 1 v souladu s IEC 61131-2	
Vstupní napětí, vysoké	> 11 V	
Vstupní napětí, nízké	< 5 V	

### Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	UL 94	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Stupeň krytí	IP67		

### Připojení

Napájecí napětí (AUX-IN)	PushPull-Power	Napájecí napětí (AUX-OUT)	PushPull-Power
--------------------------	----------------	---------------------------	----------------

### Napájecí napětí

Ochrana před záměnou polarity	Ano	Provozní napětí	24 V
Spotřeba energie modulární elektroniky	100 mA typicky		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

## UR67-MP-78-16DI-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### M12



Ochranná víka chrání nepřirazené připojovací body před vnějšími vlivy.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-SK-M12	Verze
Číslo	<a href="#">9456050000</a>	Montážní sestavy chráněných komponent, Ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190304058	
Množství	30 ST	
Typ	SAI-SK-M12-UNI 2029	Verze
Číslo	<a href="#">2330260000</a>	Montážní sestavy chráněných komponent, Ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248592067	
Množství	20 ST	
Typ	SAI-SK STECKER M12	Verze
Číslo	<a href="#">1781520000</a>	Protective cap, IP20
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248171835	
Množství	50 ST	

### PUR, bez halogenů, černá barva (U)



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí osvědčené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace. Kabely 7/8" se většinou používají pro napájecí aplikace. Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIL-7/8W-5-1.5U	Verze
Číslo	<a href="#">1292180150</a>	Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů :
objednávky		5 (4 + PE), 1.5 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
GTIN (EAN)	4050118088052	Halogen: Ne
Množství	1 ST	
Typ	SAIL-7/8G-5-1.5U	Verze
Číslo	<a href="#">1292170150</a>	Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů :
objednávky		5 (4 + PE), 1.5 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště:
GTIN (EAN)	4050118088168	PUR, Halogen: Ne
Množství	1 ST	

## UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	SAIL-7/8BW-5-1.5U	Verze
Číslo	<a href="#">1292200150</a>	Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů :
objednávky		5 (4 + PE), 1.5 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál
GTIN (EAN)	4050118088304	pláště: PUR, Halogen: Ne
Množství	1 ST	
Typ	SAIL-7/8BG-5-1.5U	Verze
Číslo	<a href="#">1292190150</a>	Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů :
objednávky		5 (4 + PE), 1.5 m, Zásuvka, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál
GTIN (EAN)	4050118088250	pláště: PUR, Halogen: Ne
Množství	1 ST	

## Přímý



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory 7/8" umožňují přenos obrovského množství energie.

Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIB-5/9-7/8	Verze
Číslo	<a href="#">1292000000</a>	Konektor připojitelný v terénu, 7/8"
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118086874	
Množství	1 ST	

## Úhlové



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory 7/8" umožňují přenos obrovského množství energie.

Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

## UR67-MP-78-16DI-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIBW-5/9-7/8	Verze
Číslo	<a href="#">1292020000</a>	Konektor připojitelný v terénu, 7/8"
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118086959	
Množství	1 ST	

### Přímý



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory 7/8" umožňují přenos obrovského množství energie.

Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIS-5/9-7/8	Verze
Číslo	<a href="#">1301220000</a>	Konektor připojitelný v terénu, 7/8"
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118098150	
Množství	1 ST	

### Úhlové



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory 7/8" umožňují přenos obrovského množství energie.

Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAISW-5/9-7/8	Verze
Číslo	<a href="#">1291980000</a>	Konektor připojitelný v terénu, 7/8"
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118087017	
Množství	1 ST	

## UR67-MP-78-16DI-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

### M12 rovný, samec - M12 rovný, samec

Sestavené IE kabely, PROFINET, Kat. 5, PUR, zelený, kompatibilní s vlečným řetězem, M12



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Verze
Číslo	<a href="#">1025950015</a>	Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248776054	
Množství	1 ST	

### Vlečný kabel Kat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP 67 rovný, konektor (samec)


Sestavené IE kabely, PROFINET, Kat. 5, PUR, zelený, kompatibilní s vlečným řetězem, M12-RJ45



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Verze
Číslo	<a href="#">1044470015</a>	Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248779062	
Množství	1 ST	

### Šroubové připojení



M12 zásuvný konektor s IP 67 k dispozici s připojením šrouby nebo tažnou pružinou

## UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SAISGS-M-4D-6/8-M12	Verze	
Číslo	<a href="#">1892120000</a>	Konektor připojitelný v terénu, M12	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248569380		
Množství	1 ST		

## Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG-M 8/20 MC NE WS	Verze	
Číslo	<a href="#">1027290000</a>	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248753284		
Množství	200 ST		