

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vyšší výkon. Simplified.

u-remote. Weidmüller u-remote - náš inovační koncept vzdálených I/O s IP 67, který se soustředí výhradně na výhody pro uživatele: plánování na míru, rychlejší instalace, bezpečnější spouštění, žádné prostoje. Pro výrazně lepší výkon a vyšší produktivitu. u-remote znamená více výkonu. Jednodušeji

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automation Products - u-remote IP67, Aktivní rozvaděč senzoru/aktoru, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotokol
Číslo objednávky	2426310000
Typ	UR67-MP-78-16DO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434521
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E141197

Rozměry a hmotnosti

Výška	17.3 mm	Výška (v palcích)	0.6811 inch
Šířka	59.6 mm	Šířka (v palcích)	2.3465 inch
Čistá hmotnost	520 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Digitální výstupy

Max. proudová kapacita na výstupní signál	2 A	
Diagnostický displej	Na kanál, přes LED, červená	
Digitální výstupy	Ochrana před zkratem	Ano
	Ochrana před přetížením	Ano
	Ochrana před záměnou polarity	Ano
Odolný proti zkratu	Ano	
Max. souhrn proudových výstupů	9 A (12 A viz manuál)	
Výstupní napětí, nízké	min. (UL -1)	
Ukazatel stavu	Na kanál, přes LED, žlutá	
Výstupní napětí, vysoké	max. 2 V	

Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	UL 94	Stupeň krytí	IP67
Variety modulu	16 digitálních výstupů		

Připojení

Napájecí napětí (AUX-IN)	1x 7/8" konektor samec, 5 pólů	Napájecí napětí (AUX-OUT)	1x 7/8" konektor samice, 5 pólů
Provozní sběrnice (BUS-OUT)	1x M12 zásuvka 4 kontakty, Kódování D	Provozní sběrnice (BUS-IN)	1x M12 zásuvka 4 kontakty, Kódování D
Připojení I/O	8x M12 patice 5 kontaktů, Kódování A		

Napájecí napětí

Ochrana před záměnou polarity	Ano	Provozní napětí	24
Limity	18 V DC ... 30 V DC	Spotřeba energie modulární elektroniky	100 mA typicky

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

Příslušenství

M12



Ochranná víka chrání nepřizávané připojovací body před vnějšími vlivy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-SK-M12	Verze
Číslo	9456050000	Montážní sestavy chráněných komponent, Ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190304058	
Množství	30 ST	
Typ	SAI-SK-M12-UNI 2029	Verze
Číslo	2330260000	Montážní sestavy chráněných komponent, Ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248592067	
Množství	20 ST	
Typ	SAI-SK STECKER M12	Verze
Číslo	1781520000	Protective cap, IP20
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248171835	
Množství	50 ST	

PUR, bez halogenů, černá barva (U)



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí osvědčené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace. Kabely 7/8" se většinou používají pro napájecí aplikace. Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIL-7/8W-5-1.5U	Verze
Číslo	1292180150	Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů :
objednávky		5 (4 + PE), 1.5 m, pin, 90°, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR,
GTIN (EAN)	4050118088052	Halogen: Ne
Množství	1 ST	
Typ	SAIL-7/8G-5-1.5U	Verze
Číslo	1292170150	Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů :
objednávky		5 (4 + PE), 1.5 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště:
GTIN (EAN)	4050118088168	PUR, Halogen: Ne
Množství	1 ST	

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	SAIL-7/8BW-5-1.5U	Verze
Číslo	1292200150	Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů :
objednávky		5 (4 + PE), 1.5 m, Samice, zahnutý, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál
GTIN (EAN)	4050118088304	plášť: PUR, Halogen: Ne
Množství	1 ST	
Typ	SAIL-7/8BG-5-1.5U	Verze
Číslo	1292190150	Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, 7/8", Počet pólů :
objednávky		5 (4 + PE), 1.5 m, Zásuvka, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál
GTIN (EAN)	4050118088250	plášť: PUR, Halogen: Ne
Množství	1 ST	

Přímý



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory 7/8" umožňují přenos obrovského množství energie.

Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIB-5/9-7/8	Verze
Číslo	1292000000	Konektor připojitelný v terénu, 7/8"
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118086874	
Množství	1 ST	

Úhlové



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory 7/8" umožňují přenos obrovského množství energie.

Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIBW-5/9-7/8	Verze
Číslo	1292020000	Konektor připojitelný v terénu, 7/8"
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118086959	
Množství	1 ST	

Přímý



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory 7/8" umožňují přenos obrovského množství energie.

Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIS-5/9-7/8	Verze
Číslo	1301220000	Konektor připojitelný v terénu, 7/8"
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118098150	
Množství	1 ST	

Úhlové



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory 7/8" umožňují přenos obrovského množství energie.

Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAISW-5/9-7/8	Verze
Číslo	1291980000	Konektor připojitelný v terénu, 7/8"
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118087017	
Množství	1 ST	

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

M12 rovný, samec - M12 rovný, samec

Sestavené IE kabely, PROFINET, Kat. 5, PUR, zelený, kompatibilní s vlečným řetězem, M12



Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Verze
Číslo	1025950015	Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248776054	
Množství	1 ST	

Vlečný kabel Kat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP 67 rovný, konektor (samec)


Sestavené IE kabely, PROFINET, Kat. 5, PUR, zelený, kompatibilní s vlečným řetězem, M12-RJ45



Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Verze
Číslo	1044470015	Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248779062	
Množství	1 ST	

Šroubové připojení



M12 zásuvný konektor s IP 67 k dispozici s připojením šrouby nebo tažnou pružinou

UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAISGS-M-4D-6/8-M12	Verze	
Číslo	1892120000	Konektor připojitelný v terénu, M12	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248569380		
Množství	1 ST		

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG-M 8/20 MC NE WS	Verze	
Číslo	1027290000	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248753284		
Množství	200 ST		