



Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2427060000
Typ	SAI-WDF 5P M12 K
GTIN (EAN)	4050118435542
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 20 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Šroubové připojení
Hlavní materiál krytu	CuZn	Materiál kontaktu	CuZn
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Stupeň krytí	IP67	Kabelová průchodka	M 12
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C		

Všeobecné technické specifikace

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Připojovací závit	M12 konektor samice, M12 konektor samec	Povrch kontaktu	Pozlacené
Typ připojení	Šroubové připojení	Hlavní materiál krytu	CuZn
Materiál kontaktu	CuZn	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	4 A	Stupeň krytí	IP67
Kabelová průchodka	M 12	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Schéma pólů




Schéma pólů

