

## TNHE WSI6 10-36VDC/ACBL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

### Všeobecné objednací údaje

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Verze                     | Odpojovací páčka (svorka)  |
| Číslo objednávky          | <a href="#">2432470000</a> |
| Typ                       | TNHE WSI6 10-36VDC/ACBL    |
| GTIN (EAN)                | 4050118520880              |
| Množství                  | 50 items                   |
| Stav objednávky           | Přerušeno                  |
| Poslední datum objednávky | 2024-08-15T00:00:00+02:00  |

## TNHE WSI6 10-36VDC/ACBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 5.6 g |
|----------------|-------|

### Teploty

|                    |                |                |               |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -5 °C...40 °C |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující          |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## Nákresy

