

## FAD S5135 SL42 A R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Přední adaptéry FAD S5-135 s osazenými kabely poskytují bezpečnou migraci ze starých S5-135 do nových PLC systémů nebo do systému u-remote od společnosti Weidmüller.

- S5-135 karta je napájena jediným napájením

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2435110000
Typ	<a href="#">FAD S5135 SL42 A R</a>
GTIN (EAN)	4050118446975
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23 mm	Hloubka (v palcích)	0.9055 inch
Výška	283 mm	Výška (v palcích)	11.1417 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0.7874 inch
Čistá hmotnost	111.76 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40...60 °C	Provozní teplota	-25...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

## Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	SL 5,08 mm
------------------------------	------------

## Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	SL 5,08 mm
------------------------------	------------

## Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V AC	Max. proud na kanál	4 A
Celkový provozní proud	32 A		

## Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	< 250 V AC	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Zkušební napětí izolace AC	1.2 kV

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**Nákresy**

