

PAC-RX3i-UNIS-V0-0M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2435780005
Typ	PAC-RX3i-UNIS-V0-0M5
GTIN (EAN)	4099986601017
Množství	1 items

PAC-RX3i-UNIS-V0-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	214 g
----------------	-------

Všeobecné údaje

Délka kabelu	0.5 m	Vhodné pro	Analogové signály
Základní materiál	PVC	Kabel	Kabel LiYCY
Konektor rozhraní	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	Počet pólů, min.	36 pólů
Vnější průměr	12,4 ± 1 mm	Konektor, PLC strana	GEFANUC IC694TBS032 36P
Průřez vodiče	0.25 mm ²		

Elektrické údaje

Celkový proud, max.	0.125 A	Zkouška vysokého napětí	1 kV / 1 s
Odpor	≤ 80 mΩ/m	Provozní napětí	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Kapacita (vlákno / vlákna)	300 pF/m	Kapacita (vodič / stínění)	300 pF/m

Jmenovité údaje UL

Celkový proud, max.	0.125 A
---------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		