

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Reaguje od vzdálenosti 4 mm
- pro provozní zkoušky elektromagnetických ventilů, relé, cívek a stykačů
- Lze testovat všechna magnetická pole
- Vizuální a akustická indikace
- včetně funkce svítilny

Všeobecné objednací údaje

Verze	Testovací nástroje, Bezkontaktní tester magnetického pole
Číslo objednávky	2436680000
Typ	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Délka	155 mm	Délka (v palcích)	6.1024 inch
Čistá hmotnost	55.7 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7cl
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Bezkontaktní tester magnetického pole
---------------	---------------------------------------

Měřicí a testovací zařízení

Displej	Vizuálně a akusticky	Stupeň krytí	IP65
Typ baterie	1,5 V akumulátor typu AAA	Testováno a schváleno dle	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		